



Leidke esmalt seinakonstruktsioonis seinajalgade jaoks sobivad kinnituskohad ja jälgige, et räästatoed ulatuks kõige ülemisest jalapaarist räästani.

- Ülakaared (2) kinnitatakse redeli (1) raami ahendatud otsa, M8 x 35, 1 tk/kaar.
- Jalad (4) kinnitatakse kinnitustega (3) redeli käsipuude külge, M8 x 40, 1 tk/ühenduskoht, ja M8 x 16, 3 tk/ühenduskoht.
- Ülakaared kinnitatakse kas U-klambriga (5) katuseredeli külge või L-klambriga katuse külge (6), M8 x 40, 1 tk/kinnitus, või tugiraua (10) abil katusesilla külge, M8 x 40, 2 tk/tugi.
- Räästatoed (7) (paigaldatakse, kui jala pikkus on üle 50 cm) kinnitatakse kõige ülemisest jalapaarist räästa karkasskonstruktsiooni külge, M8 x 40, 1 tk/tugi.
- Alakaar (8) paigaldatakse vajaduse korral, M8 x 35, 2 tk/kaar.
- Ülakaaretoed (9) paigaldatakse vajaduse korral, M8 x 40, 3 tk/kaar.

Redeli osad	Toote nr	AS1 tk	AS1L tk
<b>1. Moodulredel</b>			
1,5 m	20010		
1,8 m	20020		
2,4 m	20030		
2,7 m	20040		
3,0 m	20050		
3,6 m	20060		
4,2 m	20070		
<b>2. Ülakaar</b>	20080	2	
<b>3. Raami kinnitus</b>	20090	8	4
<b>4. Jalg</b>			
20 cm	20940		
20-40 cm	20730		
50-70 cm	20740		
80-100 cm	20750	4	2
110-130 cm	20760		
<b>5. U-klamber (katuseredelile)</b>	20120	2	
<b>6. L-klamber (katusele)</b>	20130	2	
<b>7. Räästakinnitus*</b>	20140	2	
<b>8. Alakaar*</b>	20250		
<b>9. Ülakaare tugikomplekt*</b>	35620		
<b>10. Ülakaare kinnitus katusesilla külge*</b>	20260		
<b>11. Kuuskantpolt M8 x 16</b>	17031	12	6
<b>12. Kuuskantpolt M8 x 40</b>	17301	10	4
<b>13. Kuuskantmutter M8</b>	17021	22	10

\* Tarnitakse lisatellimusel / vastavalt vajadusele.

- Kinnitustarvikud jalgade seinakinnituseks või L-kinnituste paigaldamiseks katuse külge ei sisaldu tarnekomplektis.
- Lisateavet seinaredeli paigalduse kohta saab paigaldusjuhendist "Seinaredeli paigaldus".

NB! Kasutada polte M8 8.8 (ISO 898).